


**Set di base, Misura nominale cave a T / Filettatura: 14/M12mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	375450 14/M12
GTIN	4067263133315
Classe articolo	32X

**Descrizione**
**Esecuzione:**

Componenti della vite, bonificati, classe di resistenza 8.8.

**Contenuto:**

Altezze di serraggio con 2 punti di serraggio in mm: 150

Altezze di serraggio con 4 punti di serraggio in mm: 115

Staffa di bloccaggio dentatura a gradino: 2x Dim. 14x100 mm; 2x Dim. 14x150 mm

Viti per scanalature a T Fsk 8.8: 4x M12x14x50 mm; 4x M12x14x125 mm

Supporti dentati, lunghezza x larghezza x altezza in mm: 4x Dim. 2 (38x31x66); 4x Dim. 3 (67x31x117)

Vite prigioniera Fsk. 8.8 in mm: 4x M12x125

Dado esagonale (altezza 1,5 d): 4x M12

Disco per dispositivi di serraggio: 4x M12

Dado distanziale: 4x M12

Peso in kg: 8,5

Dimensioni esterne del cartone in mm: 275x125x65

**Descrizione tecnica**

Tipo di prodotto	Vite di serraggio
------------------	-------------------

