

**Set di morse a vite Acciaio bonificato, Modello: 12mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	373560 12
GTIN	4020772428853
Classe articolo	35A

Descrizione**Esecuzione:**

La struttura modulare consente di utilizzare diversi elementi intermedi e di base della morsa a vite, i quali vengono avvitati tra loro attraverso la filettatura disponibile. I singoli elementi vengono fissati in modo sicuro per il processo utilizzando una chiave a settore. Con questo set è possibile ottenere un'altezza massima di 285 mm.

Vantaggi:

- **Altezza massima di 422 mm ottenibile con elementi intermedi supplementari.**
- **Uso migliorato grazie ai singoli elementi.**
- **Riduzione dei tempi di allestimento grazie alla flessibilità dei componenti.**
- **Ottimizzazione del magazzino.**

Contenuto:

Morsa a vite con appoggio piatto: Dim. 52; H_{min} 42 mm; H_{max} 52 mm; TR 30x4; D1 50; D2 50; M38x 2

Dim. 70; H_{min} 50 mm; H_{max} 70 mm; TR 30x4; D1 50; D2 50; M38x 2

Dim. 100; H_{min} 70 mm; H_{max} 100 mm; TR 30x4; D1 50; D2 50; M38x 2

Elemento di base: Dim. M10x 12; A 12 mm; G M10 mm; H 10 mm

Elemento intermedio: Dim. 25; D1 50 mm; H 25 mm; H1 35 mm

Dim. 50; D1 50 mm; H 50 mm; H1 60 mm

Dim. 100; D1 50 mm; H 100 mm; H1 110 mm

Supporto a sfera 6440G-M10: H 10 mm; D1 39 mm; D2 11,9 mm; G1 M10; H1 32 mm; H2 22 mm

Chiave a settore: DIN1810B 45-50

Nota:

Altezza massima ottenibile di 422 mm con un carico verticale ammesso di 100 kN, oltre il quale sussiste un rischio di piegatura. Non regolare sotto carico.

Descrizione tecnica

Tipo di prodotto

Appoggio regolabile a vite