

**Set di base, Misura nominale cave a T / Filettatura: 18/M16mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	375450 18/M16
GTIN	4067263133339
Classe articolo	32X

**Descrizione****Esecuzione:**

Componenti della vite, bonificati, classe di resistenza 8.8.

**Contenuto:**

Altezze di serraggio con 2 punti di serraggio in mm: 178

Altezze di serraggio con 4 punti di serraggio in mm: 150

Staffa di bloccaggio dentatura a gradino: 2x Dim. 18x125 mm; 2x Dim. 18x160 mm

Supporti dentati, lunghezza x larghezza x altezza in mm: 4x Dim. 2 (38x31x66); 4x Dim. 3 (67x31x117)

Viti per scanalature a T Fsk 8.8: 4x M16x18x100 mm; 4x M16x18x160 mm

Vite prigioniera Fsk. 8.8 in mm: 4x M16x125

Dado esagonale (altezza 1,5 d): 4x M16

Disco per dispositivi di serraggio: 4x M16

Dado distanziale: 4x M16

Peso in kg: 12,2

Dimensioni esterne del cartone in mm: 236x208x95

**Descrizione tecnica**

Tipo di prodotto	Vite di serraggio
------------------	-------------------

