



**Punta a inserti KOMET KUB Quatron® Codolo ABS®, 3xD, Ø DC m7: 18,5mm**



**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	235505 18,5
GTIN	4047109026001
Classe articolo	24P

**Descrizione**

**Esecuzione:**

Con codolo ABS®.

**Uso:**

Con inserti n. art. 236520 – 236576.

**Fornitura:**

Incluse viti di serraggio (senza inserti).

**Nota:**

Impiego solo con macchine **stabili**.

**Foratura fuori asse fino a  $V_{max} = 0,25$  mm**, ad es. con dispositivo di regolazione a eccentrico n. art. 239010 – 239012.

Ø massimo raggiungibile tramite modulazione = D+0,5 mm.

Altre dimensioni disponibili su richiesta.

**Descrizione tecnica**

Lunghezza utile L <sub>1</sub>	57 mm
Ø Codolo ABS® D <sub>s</sub>	50 mm
Set di viti per inserti	239652 6IP2 (1,0 Nm)
Codice ISO Inserto	SOEX 060306 18-..
Numero taglienti Z	1
Serie	KUB Quatron®
Ø Nominale D	18,5

Lunghezza complessiva L	123 mm
Sporgenza totale L <sub>A</sub>	92 mm
Profondità di foratura per punta a inserti fino a	3×D
Codolo	ABS
Utilizzo foro	Centratura
Utilizzo foro	per foratura trasversale
Utilizzo foro	Foratura trasversale
Utilizzo foro	Foratura passante
Utilizzo foro	Conca
Utilizzo foro	Uscita obliqua
Utilizzo foro	Foratura obliqua
Utilizzo foro	Foratura obliqua
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Punta a inserti

## Accessori

Set di viti di serraggio con impronta Torx Plus®10 pezzi Trasmissione 6IP2	239652 6IP2
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 1,0 Nm	211750 1,0