



Set di bit 108 pezzi, Numero pezzi: 108



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	675598 108
GTIN	4067263138723
Classe articolo	62F

Descrizione

Esecuzione:

I bit lunghi 29 mm e 50 mm hanno una zona di torsione più lunga e quindi una maggiore durata. Sono ideali per trapani avvitatori e avvitatori a percussione.

Contenuto:

Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per viti con impronta a croce Phillips: 3 pz. PH1; 5 pz. PH2; 2 pz. PH3

Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per viti Pozidriv: 2 pz. PZ1; 3 pz. PZ2; 1 pz. PZ3

Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per esagono incassato: Cad. 2 pz. Dim. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 1 pz. Dim. 8

Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per viti con poligono interno Torx®: Cad. 2 pz. Dim. TX6; TX7; TX8; 1 pz. Dim. TX9;

Cad. 3 pz. Dim. TX10; TX15; cad. 5 pz. Dim. TX20; TX25;

2 pz. Dim. TX27; cad. 2 pz. Dim. TX30; TX40

Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per poligono interno Torx® con spina: Cad. 1 pz. Dim. TX10; TX15; TX27; TX30; TX40;

Cad. 2 pz. Dim. TX20; TX25

Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per poligono interno Torx Plus®: Cad. 1 pz. Dim. 7IP; 8IP; 9IP; 10IP; 15IP; 20IP; 25IP; 30IP; 40IP

Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per viti con intaglio: Cad. 1 pz. Dim. 4,5; 5,5; 6,5

Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per TORQ-Set®: Cad. 1 pz. Dim. 6; 8; 10

Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per morsa: Cad. 1 pz. Dim. 8; 10
 Adattatore: 1 pz. codolo per bit C 6,3 – attacco quadro da 1/4 pollice
 Bit, lunghezza 29 mm, C 6,3, per viti con impronta a croce Phillips: 2 pz. PH2
 Bit, lunghezza 29mm, C 6,3, per viti Pozidriv: 2 pz. PZ2
 Bit, lunghezza 29 mm, C 6,3, per esagono incassato: Cad. 1 pz. Dim. 3; 4; 6;
 2 pz. Dim. 5
 Bit, lunghezza 29 mm, C 6,3 per poligono interno Torx®: Cad. 1 pz. Dim. TX20; TX25
 Bit, lunghezza 50 mm, E 6,3, per viti con impronta a croce Phillips: 1 pz. PH2
 Bit, lunghezza 50mm, E 6,3, per viti Pozidriv: 1 pz. PZ2
 Bit, lunghezza 50 mm, E 6,3, per poligono interno Torx®: Cad. 1 pz. Dim. TX10; TX15; TX20; TX 25;
 TX30; TX40
 Codolo con magnete: 1 pz.

Fornitura:

90 bit, lunghezza 25 mm, C 6,3;
 9 bit, lunghezza 29 mm, C 6,3;
 8 bit, lunghezza 50 mm, E 6,3;
 1 codolo con magnete

Descrizione tecnica

Profilo di manovra	Chiavi maschio esagonali
Profilo di manovra	Giravite per viti Pozidriv
Profilo di manovra	Giraviti a intaglio
Profilo di manovra	Chiavi maschio esagonali
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta Torx®
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta TORX® con foro
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta TORX PLUS®
Profilo di manovra	Inserto di serraggio
Profilo di manovra	Giraviti Torq Set
Numero pezzi	108
Tipo di prodotto	Utensile per bit