



Punta a inserti KOMET KUB Quatron® Codolo combinato, 3×D, Ø DC m7: 30mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	235502 30
GTIN	4047109024519
Classe articolo	24P

Descrizione

Esecuzione:

Con codolo combinato.

- Canalini per il lubrorefrigerante ottimizzati per garantire una sicura evacuazione dei trucioli.
- Angolo di affilatura a 174° per fondo del foro quasi piano.

Uso:

- Utilizzo fisso e rotante.
- Per condizioni di foratura difficili (crosta di laminazione, getti di ghisa, taglio interrotto).
- Per fori con tolleranza $\pm 0,2$ mm.

Con inserti n. art. 236520 – 236576.

Fornitura:

Incluse viti di serraggio (senza inserti).

Nota:

Altre dimensioni disponibili su richiesta.

Descrizione tecnica

Ø Codolo D _s	32 mm
Numero taglienti Z	1
Set di viti per inserti	239652 15IP1 (2,8 Nm)
Lunghezza utile L ₁	90 mm
Codice ISO Inserto	SOEX 090408 32-..
Lunghezza codolo L _s	60 mm

Serie	KUB Quatron®
Ø Nominale D	30
Lunghezza complessiva L	179 mm
Sporgenza totale L _A	119 mm
Profondità di foratura per punta a inserti fino a	3×D
Codolo	DIN 6535 HE, DIN 6595
Utilizzo foro	Centratura
Utilizzo foro	per foratura trasversale
Utilizzo foro	Foratura obliqua
Utilizzo foro	Foratura trasversale
Utilizzo foro	Foratura passante
Utilizzo foro	Conca
Utilizzo foro	Uscita obliqua
Utilizzo foro	Foratura obliqua
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Punta a inserti

Accessori

Set di viti di serraggio con impronta Torx Plus® 10 pezzi Trasmissione 15IP1	239652 15IP1
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 2,8 Nm	211750 2,8
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 15IP	674252 15IP