



Giravite dinamometrico con portabit da 1/4 di pollice, con scala, a rilascio automatico, Coppia max.: 30cNm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	659985 30
GTIN	4000896260027
Classe articolo	630

Descrizione

Esecuzione:

- **Eccellente leggibilità grazie all'ampio e chiaro display numerico.**
- **Breve corsa di rilascio di 36° con segnale chiaramente udibile.**
- **Portabit (1/4 di pollice - D 6,3 / F 6,3) con chiusura rapida; cambio rapido dei bit con una sola mano.**
- **La "funzione cricchetto" con meccanismo a corsa libera (commutabile nelle posizioni a destra, a sinistra e fissa) consente di lavorare rapidamente grazie alla presa agevole durante l'azionamento dei collegamenti a vite, anche in spazi di installazione ristretti.**
- **Meccanismo di rilascio in acciaio per utensili ad alto tenore di lega (a bassa usura).**
- **Il superamento del valore è impedito dalla frizione di sovraccarico ("Slipper").**
- **Stato di chiusura facilmente riconoscibile grazie ai simboli di blocco.**

Unità di misura: cNm/Nm

Precisione: +/- 6%

Norma:

Geprüft nach **DIN EN ISO 6789.**

Descrizione tecnica

Regolabilità del valore di soglia	regolabile
Principio di rilascio	Frizione meccanica
Display	analogico
Campo di coppia	2 - 30 cNm
Segnalazione dello sblocco	tattile

Dati protocollabili	no
Tipo di collegamento	Attacco per bit 1/4 pollice
Campo di coppia	0,02 - 0,3 Nm
Direzione di serraggio	Serraggio orario e antiorario
Divisione della scala, 1 tacca =	0,2 cNm
Normativa	DIN EN ISO 6789
Feedback	"attivazione"
Metrologia	meccanico
Impostazione del valore di soglia	con scala graduata
Precisione di misura della coppia	$\pm 6 \%$
Attacchi per bit	D 6,3
Attacchi per bit	F 6,3
Metodo di misura	Coppia
Lunghezza complessiva L	196 mm
Risoluzione	Nm
Risoluzione	cNm
Certificato di collaudo	Certificato di collaudo del produttore
Coppia, fissa	no
Tipo di prodotto	Giraviti dinamometrici