



Punta a inserti KOMET KUB Quatron® Codolo ABS®, 3xD, Ø DC m7: 14mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	235505 14
GTIN	4047109090699
Classe articolo	24P

Descrizione

Esecuzione:

Con codolo ABS®.

Uso:

Con inserti n. art. 236520 – 236576.

Fornitura:

Incluse viti di serraggio (senza inserti).

Nota:

Impiego solo con macchine **stabili**.

Foratura fuori asse fino a $V_{max} = 0,25$ mm, ad es. con dispositivo di regolazione a eccentrico n. art. 239010 – 239012.

Ø massimo raggiungibile tramite modulazione = $D+0,5$ mm.

Altre dimensioni disponibili su richiesta.

Descrizione tecnica

Lunghezza utile L_1	42 mm
Ø Codolo ABS® D_s	50 mm
Set di viti per inserti	239652 6IP1 (0,6 Nm)
Numero taglienti Z	1
Codice ISO Inserto	SOEX 050204 13-..
Serie	KUB Quatron®
Ø Nominale D	14

Lunghezza complessiva L	108 mm
Sporgenza totale L _A	77 mm
Profondità di foratura per punta a inserti fino a	3×D
Codolo	ABS
Utilizzo foro	Centratura
Utilizzo foro	per foratura trasversale
Utilizzo foro	Foratura trasversale
Utilizzo foro	Foratura passante
Utilizzo foro	Conca
Utilizzo foro	Uscita obliqua
Utilizzo foro	Foratura obliqua
Utilizzo foro	Foratura obliqua
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Punta a inserti

Accessori

Set di viti di serraggio con impronta Torx Plus®10 pezzi Trasmissione 6IP1	239652 6IP1
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 0,6 Nm	211750 0,6