


**Ponte d'appoggio variabile KOMET® per M03Speed, Ø Dmin.: 38mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	238372 38
GTIN	4047109079786
Classe articolo	24I

**Descrizione tecnica**

Corsa di regolazione rapida S	6,5 mm
Ø Campo di rotazione D2 lavorazione in avanti	Ø 3,2 mm
Numero massimo giri	31000 min <sup>-1</sup>
Ø Minimo D <sub>min</sub>	38
Altezza H	17,5 mm
Cartuccia	238374 38-50
Ø Campo mandrino	38 - 51 mm
Testina a regolazione micrometrica	238370 38
Tipo di prodotto	Mandrino

**Accessori**

Cartuccia 90° KOMET® per M03SpeedSpinta Per M03  
dimensione 38-50

238374 38-50

Testina a regolazione micrometrica KOMET® M03Speed Ø  
Dmin. 38 mm

238370 38