

**Punta a inserti KOMET KUB Quatron® Codolo ABS®, 3xD, Ø DC m7: 15mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 235505 15 |
| GTIN | 4047109090705 |
| Classe articolo | 24P |

Descrizione**Esecuzione:**

Con codolo ABS®.

Uso:

Con inserti n. art. 236520 – 236576.

Fornitura:

Incluse viti di serraggio (senza inserti).

Nota:

Impiego solo con macchine **stabili**.

Foratura fuori asse fino a $V_{max} = 0,25$ mm, ad es. con dispositivo di regolazione a eccentrico n. art. 239010 – 239012.

Ø massimo raggiungibile tramite modulazione = $D+0,5$ mm.

Altre dimensioni disponibili su richiesta.

Descrizione tecnica

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Codice ISO Inserto | SOEX 050204 13-.. |
| Lunghezza utile L_1 | 45 mm |
| Set di viti per inserti | 239652 6IP1 (0,6 Nm) |
| Ø Codolo ABS® D_s | 50 mm |
| Numero taglienti Z | 1 |
| Serie | KUB Quatron® |
| Ø Nominale D | 15 |

| | |
|---|--------------------------|
| Per Ø in pollici | 19/32 pollici |
| Lunghezza complessiva L | 111 mm |
| Sporgenza totale L _A | 80 mm |
| Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 3×D |
| Codolo | ABS |
| Utilizzo foro | Centratura |
| Utilizzo foro | per foratura trasversale |
| Utilizzo foro | Foratura trasversale |
| Utilizzo foro | Foratura passante |
| Utilizzo foro | Conca |
| Utilizzo foro | Uscita obliqua |
| Utilizzo foro | Foratura obliqua |
| Utilizzo foro | Foratura obliqua |
| Passaggio interno per LR | sì |
| Tipo di prodotto | Punta a inserti |

Accessori

| | |
|--|-------------|
| Set di viti di serraggio con impronta Torx Plus® 10 pezzi Trasmissione 6IP1 | 239652 6IP1 |
| Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 0,6 Nm | 211750 0,6 |