



## Punta a inserti KOMET KUB Quatron® Codolo combinato, 3×D, Ø DC m7: 20mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	235502 20
GTIN	4047109024410
Classe articolo	24P

### Descrizione

#### Esecuzione:

##### Con codolo combinato.

- Canalini per il lubrorefrigerante ottimizzati per garantire una sicura evacuazione dei trucioli.
- Angolo di affilatura a 174° per fondo del foro quasi piano.

#### Uso:

- Utilizzo fisso e rotante.
- Per condizioni di foratura difficili (crosta di laminazione, getti di ghisa, taglio interrotto).
- Per fori con tolleranza  $\pm 0,2$  mm.

Con inserti n. art. 236520 – 236576.

#### Fornitura:

Incluse viti di serraggio (senza inserti).

#### Nota:

Altre dimensioni disponibili su richiesta.

### Descrizione tecnica

Lunghezza utile L <sub>1</sub>	60 mm
Set di viti per inserti	239652 6IP2 (1,0 Nm)
Codice ISO Inserto	SOEX 060306 18-..
Ø Codolo D <sub>s</sub>	25 mm
Numero taglienti Z	1
Lunghezza codolo L <sub>s</sub>	56 mm

Serie	KUB Quatron®
Ø Nominale D	20
Lunghezza complessiva L	140 mm
Sporgenza totale L <sub>A</sub>	84 mm
Profondità di foratura per punta a inserti fino a	3×D
Codolo	DIN 6535 HE, DIN 6595
Utilizzo foro	Centratura
Utilizzo foro	per foratura trasversale
Utilizzo foro	Foratura obliqua
Utilizzo foro	Foratura trasversale
Utilizzo foro	Foratura passante
Utilizzo foro	Conca
Utilizzo foro	Uscita obliqua
Utilizzo foro	Foratura obliqua
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Punta a inserti

## Accessori

Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 6IP	674252 6IP
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 1,0 Nm	211750 1,0
Set di viti di serraggio con impronta Torx Plus® 10 pezzi Trasmissione 6IP2	239652 6IP2