


Ponte d'appoggio variabile KOMET® per M03Speed, Ø Dmin.: 50mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	238372 50
GTIN	4047109079793
Classe articolo	24I

Descrizione tecnica

Altezza H	17,5 mm
Ø Minimo D _{min}	50
Cartuccia	238374 38-50
Corsa di regolazione rapida S	6,5 mm
Ø Campo mandrino	50 - 63 mm
Ø Campo di rotazione D2 lavorazione in avanti	Ø 3,5 mm
Numero massimo giri	24000 min ⁻¹
Testina a regolazione micrometrica	238370 38
Tipo di prodotto	Mandrino

Accessori

Testina a regolazione micrometrica KOMET® M03Speed Ø
Dmin. 38 mm

238370 38

Cartuccia 90° KOMET® per M03SpeedSpinta Per M03
dimensione 38-50

238374 38-50