



Punta a inserti KOMET KUB Quatron® Codolo ABS®, 3xD, Ø DC m7: 15,5mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	235505 15,5
GTIN	4047109025967
Classe articolo	24P

Descrizione

Esecuzione:

Con codolo ABS®.

Uso:

Con inserti n. art. 236520 – 236576.

Fornitura:

Incluse viti di serraggio (senza inserti).

Nota:

Impiego solo con macchine **stabili**.

Foratura fuori asse fino a $V_{max} = 0,25$ mm, ad es. con dispositivo di regolazione a eccentrico n. art. 239010 – 239012.

Ø massimo raggiungibile tramite modulazione = $D+0,5$ mm.

Altre dimensioni disponibili su richiesta.

Descrizione tecnica

Ø Codolo ABS® D _s	50 mm
Codice ISO Inserto	SOEX 050204 13-..
Set di viti per inserti	239652 6IP1 (0,6 Nm)
Lunghezza utile L ₁	48 mm
Numero taglienti Z	1
Serie	KUB Quatron®
Ø Nominale D	15.5

Lunghezza complessiva L	114 mm
Sporgenza totale L _A	83 mm
Profondità di foratura per punta a inserti fino a	3×D
Codolo	ABS
Utilizzo foro	Centratura
Utilizzo foro	per foratura trasversale
Utilizzo foro	Foratura trasversale
Utilizzo foro	Foratura passante
Utilizzo foro	Conca
Utilizzo foro	Uscita obliqua
Utilizzo foro	Foratura obliqua
Utilizzo foro	Foratura obliqua
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Punta a inserti

Accessori

Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 0,6 Nm	211750 0,6
Set di viti di serraggio con impronta Torx Plus® 10 pezzi Trasmissione 6IP1	239652 6IP1