


**Attacco KOMET®, HSK-A 100, ABS® Ø d: 50mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	239022 50
GTIN	4047109003552
Classe articolo	29W

**Descrizione**
**Esecuzione:**

- **Equilibratura Q 6,3 a 10.000 g/min.**
- **Con passaggio interno del lubrorefrigerante.**

**Norma:**
**DIN 69893**
**Nota:**

Altri adattatori con attacchi ABS® su richiesta.

**Descrizione tecnica**

Lunghezza sporgenza L <sub>1</sub>	51 mm
Ø Codolo ABS® D <sub>s</sub>	50 mm
Sporgenza totale A	80 mm
Adattatore	HSK-A 100
Codolo	ABS
Norma attacco	DIN 69893
Passaggio interno per LR	sì
Ø Esterno d <sub>1</sub>	100 mm
Tipo di prodotto	Attacco ABS

