

 **KOMET****Attacco KOMET®, SK 50, ABS® Ø d: 100mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	239002 100
GTIN	4047109045224
Classe articolo	29W

Descrizione**Esecuzione:**

- **Forma AD/B**
- **Equilibratura Q 6,3 a 8000 1/min.**
- **Con passaggio interno del lubrorefrigerante.**

Norma:**DIN 69871****Fornitura:****Forniti con anello di tenuta e set di conversione in forma AD.****Nota:**

Altri adattatori con attacchi ABS® su richiesta.

Descrizione tecnica

Sporgenza totale A	115 mm
Lunghezza sporgenza L ₁	95 mm
Ø Codolo ABS® D _s	100 mm
Adattatore	SK 50
Codolo	ABS
Norma attacco	DIN 69871
Forma	ADB

Qualità equilibratura G con numero di giri	G 6,3 con 8000 min ⁻¹
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Attacco ABS