



## Punta a inserti KOMET KUB Quatron® Codolo combinato, 3×D, Ø DC m7: 33mm



### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 235502 33     |
| GTIN            | 4047109026445 |
| Classe articolo | 24P           |

### Descrizione

#### Esecuzione:

##### Con codolo combinato.

- Canalini per il lubrorefrigerante ottimizzati per garantire una sicura evacuazione dei trucioli.
- Angolo di affilatura a 174° per fondo del foro quasi piano.

#### Uso:

- Utilizzo fisso e rotante.
- Per condizioni di foratura difficili (crosta di laminazione, getti di ghisa, taglio interrotto).
- Per fori con tolleranza  $\pm 0,2$  mm.

Con inserti n. art. 236520 – 236576.

#### Fornitura:

Incluse viti di serraggio (senza inserti).

#### Nota:

Altre dimensioni disponibili su richiesta.

### Descrizione tecnica

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Lunghezza utile L <sub>1</sub>  | 99 mm                 |
| Codice ISO Inserto              | SOEX 090408 32-..     |
| Set di viti per inserti         | 239652 15IP1 (2,8 Nm) |
| Numero taglienti Z              | 1                     |
| Ø Codolo D <sub>s</sub>         | 32 mm                 |
| Lunghezza codolo L <sub>s</sub> | 60 mm                 |

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Serie   | KUB Quatron®             |
| Ø Nominale D                                      | 33                       |
| Lunghezza complessiva L                           | 188 mm                   |
| Sporgenza totale L <sub>A</sub>                   | 128 mm                   |
| Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 3×D                      |
| Codolo  | DIN 6535 HE, DIN 6595    |
| Utilizzo foro                                     | Centratura               |
| Utilizzo foro                                     | per foratura trasversale |
| Utilizzo foro                                     | Foratura obliqua         |
| Utilizzo foro                                     | Foratura trasversale     |
| Utilizzo foro                                     | Foratura passante        |
| Utilizzo foro                                     | Conca                    |
| Utilizzo foro                                     | Uscita obliqua           |
| Utilizzo foro                                     | Foratura obliqua         |
| Passaggio interno per LR                          | sì                       |
| Tipo di prodotto                                  | Punta a inserti          |

## Accessori

|  |              |
|--|--------------|
| Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3<br>Impronta Torx Plus® 15IP | 674252 15IP  |
| Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 2,8 Nm                                | 211750 2,8   |
| Set di viti di serraggio con impronta Torx Plus® 10 pezzi<br>Trasmissione 15IP1      | 239652 15IP1 |