

 KOMET

Ponte d'appoggio variabile KOMET® per M03Speed, Ø Dmin.: 62mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	238372 62
GTIN	4047109077164
Classe articolo	24I

Descrizione tecnica

Ø Minimo D_{min}	62
Ø Campo mandrino	62 - 83 mm
Ø Campo di rotazione D2 lavorazione in avanti	55 mm
Altezza H	23 mm
Numero massimo giri	18500 min^{-1}
Corsa di regolazione rapida S	10 mm
Cartuccia	238374 62-82
Testina a regolazione micrometrica	238370 62
Tipo di prodotto	Mandrino

Accessori

Cartuccia 90° KOMET® per M03SpeedSpinta Per M03
dimensione 62-82

238374 62-82

Testina a regolazione micrometrica KOMET® M03Speed Ø
Dmin. 62 mm

238370 62