

 **KOMET**
**Punta a inserti KOMET KUB Quatron® Codolo combinato, 3×D, Ø DC m7: 34mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	235502 34
GTIN	4047109026452
Classe articolo	24P

**Descrizione**
**Esecuzione:**
**Con codolo combinato.**

- **Canalini per il lubrorefrigerante ottimizzati per garantire una sicura evacuazione dei trucioli.**
- **Angolo di affilatura a 174° per fondo del foro quasi piano.**

**Uso:**

- **Utilizzo fisso e rotante.**
- **Per condizioni di foratura difficili (crosta di laminazione, getti di ghisa, taglio interrotto).**
- **Per fori con tolleranza  $\pm 0,2$  mm.**

Con inserti n. art. 236520 – 236576.

**Fornitura:**

Incluse viti di serraggio (senza inserti).

**Nota:**

Altre dimensioni disponibili su richiesta.

**Descrizione tecnica**

Codice ISO Inserto	SOEX 120508 44-..
Numero taglienti Z	1
Set di viti per inserti	239652 20IP (6,3 Nm)
Ø Codolo D <sub>s</sub>	32 mm
Lunghezza utile L <sub>1</sub>	102 mm
Lunghezza codolo L <sub>s</sub>	60 mm

Serie	KUB Quatron®
Ø Nominale D	34
Lunghezza complessiva L	191 mm
Sporgenza totale L <sub>A</sub>	131 mm
Profondità di foratura per punta a inserti fino a	3×D
Codolo	DIN 6535 HE, DIN 6595
Utilizzo foro	Centratura
Utilizzo foro	per foratura trasversale
Utilizzo foro	Foratura obliqua
Utilizzo foro	Foratura trasversale
Utilizzo foro	Foratura passante
Utilizzo foro	Conca
Utilizzo foro	Uscita obliqua
Utilizzo foro	Foratura obliqua
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Punta a inserti

## Accessori

Lama da 8 mm, con magnetecon attacco portabit da 1/4 pollici Lunghezza complessiva 50 mm	659874 50
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 20IP	674252 20IP
Set di viti di serraggio con impronta Torx Plus®10 pezzi Trasmissione 20IP	239652 20IP
Giraviti dinamometricocon scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 1600 cNm	659906 1600