



## Ponte d'appoggio variabile KOMET® per M03Speed, Ø Dmin.: 82mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	238372 82
GTIN	4047109077157
Classe articolo	24I

### Descrizione tecnica

Cartuccia	238374 62-82
Corsa di regolazione rapida S	10,5 mm
Ø Campo di rotazione D2 lavorazione in avanti	71 mm
Ø Campo mandrino	82 - 103 mm
Altezza H	23 mm
Numero massimo giri	15000 min <sup>-1</sup>
Ø Minimo D <sub>min</sub>	82
Testina a regolazione micrometrica	238370 62
Tipo di prodotto	Mandrino

### Accessori

Testina a regolazione micrometrica KOMET® M03Speed Ø  
Dmin. 62 mm

238370 62

Cartuccia 90° KOMET® per M03SpeedSpinta Per M03  
dimensione 62-82

238374 62-82