

 **KOMET****Attacco KOMET®, SK 40, ABS® Ø d: 25mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	239000 25
GTIN	4047109045071
Classe articolo	29W

**Descrizione****Esecuzione:**

- **Forma AD/B**
- **Equilibratura Q 6,3 a 8000 1/min.**
- **Con passaggio interno del lubrorefrigerante.**

**Norma:****DIN 69871****Fornitura:****Forniti con anello di tenuta e set di conversione in forma AD.****Nota:**

Altri adattatori con attacchi ABS® su richiesta.

**Descrizione tecnica**

Lunghezza sporgenza L <sub>1</sub>	19 mm
Sporgenza totale A	50 mm
Ø Codolo ABS® D <sub>s</sub>	25 mm
Adattatore	SK 40
Codolo	ABS
Norma attacco	DIN 69871
Forma	ADB

Qualità equilibratura G con numero di giri	G 6,3 con 8000 min <sup>-1</sup>
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Attacco ABS