



Punta a inserti KOMET KUB Quatron® Codolo combinato, 3xD, Ø DC m7: 35mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	235502 35
GTIN	4047109026469
Classe articolo	24P

Descrizione

Esecuzione:

Con codolo combinato.

- Canalini per il lubrorefrigerante ottimizzati per garantire una sicura evacuazione dei trucioli.
- Angolo di affilatura a 174° per fondo del foro quasi piano.

Uso:

- Utilizzo fisso e rotante.
- Per condizioni di foratura difficili (crosta di laminazione, getti di ghisa, taglio interrotto).
- Per fori con tolleranza $\pm 0,2$ mm.

Con inserti n. art. 236520 – 236576.

Fornitura:

Incluse viti di serraggio (senza inserti).

Nota:

Altre dimensioni disponibili su richiesta.

Descrizione tecnica

Lunghezza utile L_1	105 mm
Numero taglienti Z	1
Ø Codolo D_s	32 mm
Codice ISO Inserto	SOEX 120508 44-..
Set di viti per inserti	239652 20IP (6,3 Nm)
Lunghezza codolo L_s	60 mm

Serie	KUB Quatron®
Ø Nominale D	35
Per Ø in pollici	1 3/8 pollici
Lunghezza complessiva L	194 mm
Sporgenza totale L _A	134 mm
Profondità di foratura per punta a inserti fino a	3×D
Codolo	DIN 6535 HE, DIN 6595
Utilizzo foro	Centatura
Utilizzo foro	per foratura trasversale
Utilizzo foro	Foratura obliqua
Utilizzo foro	Foratura trasversale
Utilizzo foro	Foratura passante
Utilizzo foro	Conca
Utilizzo foro	Uscita obliqua
Utilizzo foro	Foratura obliqua
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Punta a inserti

Accessori

Set di viti di serraggio con impronta Torx Plus® 10 pezzi Trasmissione 20IP	239652 20IP
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 1600 cNm	659906 1600
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 20IP	674252 20IP
Lama da 8 mm, con magnete con attacco portabit da 1/4 pollici Lunghezza complessiva 50 mm	659874 50