

 **KOMET**
Ponte d'appoggio variabile KOMET® per M03Speed, Ø Dmin.: 100mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	238372 100
GTIN	4047109073784
Classe articolo	24I

Descrizione tecnica

Cartuccia	238374 100-166
Ø Minimo D _{min}	100
Ø Campo di rotazione D2 lavorazione in avanti	85 mm
Altezza H	26 mm
Numero massimo giri	11500 min ⁻¹
Corsa di regolazione rapida S	15 mm
Ø Campo mandrino	100 - 130 mm
Testina a regolazione micrometrica	238370 100
Tipo di prodotto	Mandrino

Accessori

Cartuccia 90° KOMET® per M03SpeedSpinta Per M03
dimensione 100-166

238374 100-166

Testina a regolazione micrometrica KOMET® M03Speed Ø
Dmin. 100 mm

238370 100