

**Ponte d'appoggio variabile KOMET® per M03Speed, Ø Dmin.: 128mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	238372 128
GTIN	4047109073791
Classe articolo	24I

Descrizione tecnica

Cartuccia	238374 100-166
Altezza H	26 mm
Ø Campo di rotazione D2 lavorazione in avanti	109 mm
Numero massimo giri	10000 min ⁻¹
Corsa di regolazione rapida S	20 mm
Ø Minimo D _{min}	128
Ø Campo mandrino	128 - 169 mm
Testina a regolazione micrometrica	238370 100
Tipo di prodotto	Mandrino

Accessori

Testina a regolazione micrometrica KOMET® M03Speed Ø
Dmin. 100 mm

238370 100

Cartuccia 90° KOMET® per M03SpeedSpinta Per M03
dimensione 100-166

238374 100-166