

 **KOMET**
Ponte d'appoggio variabile KOMET® per M03Speed, Ø Dmin.: 166mm

Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 238372 166 |
| GTIN | 4047109073807 |
| Classe articolo | 24I |

Descrizione tecnica

| | |
|---|------------------------|
| Numero massimo giri | 8000 min ⁻¹ |
| Ø Minimo D _{min} | 166 |
| Altezza H | 26 mm |
| Cartuccia | 238374 100-166 |
| Ø Campo di rotazione D2 lavorazione in avanti | 166 mm |
| Corsa di regolazione rapida S | 20,5 mm |
| Ø Campo mandrino | 166 - 206 mm |
| Testina a regolazione micrometrica | 238370 100 |
| Tipo di prodotto | Mandrino |

Accessori

Cartuccia 90° KOMET® per M03SpeedSpinta Per M03
dimensione 100-166

238374 100-166

Testina a regolazione micrometrica KOMET® M03Speed Ø
Dmin. 100 mm

238370 100