

 KOMET**Attacco KOMET®, SK 40, ABS® Ø d: 50mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	239000 50
GTIN	4047109045101
Classe articolo	29W

Descrizione**Esecuzione:**

- **Forma AD/B**
- **Equilibratura Q 6,3 a 8000 1/min.**
- **Con passaggio interno del lubrorefrigerante.**

Norma:**DIN 69871****Fornitura:****Forniti con anello di tenuta e set di conversione in forma AD.****Nota:**

Altri adattatori con attacchi ABS® su richiesta.

Descrizione tecnica

Lunghezza sporgenza L ₁	30 mm
Sporgenza totale A	50 mm
Ø Codolo ABS® D _s	50 mm
Adattatore	SK 40
Codolo	ABS
Norma attacco	DIN 69871
Forma	ADB

Qualità equilibratura G con numero di giri	G 6,3 con 8000 min ⁻¹
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Attacco ABS