

 KOMET

Attacco KOMET®, HSK-A 63, ABS® Ø d: 25mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	239020 25
GTIN	4047109038806
Classe articolo	29W

Descrizione
Esecuzione:

- **Equilibratura Q 6,3 a 10.000 g/min.**
- **Con passaggio interno del lubrorefrigerante.**

Norma:
DIN 69893
Nota:

Altri adattatori con attacchi ABS® su richiesta.

Descrizione tecnica

Sporgenza totale A	50 mm
Ø Codolo ABS® D _s	25 mm
Lunghezza sporgenza L ₁	24 mm
Adattatore	HSK-A 63
Codolo	ABS
Norma attacco	DIN 69893
Passaggio interno per LR	sì
Ø Esterno d ₁	63 mm
Tipo di prodotto	Attacco ABS

