

 KOMET**Cartuccia 90° KOMET® per M03Speed Spinta, Per M03 dimensione: 38-50****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	238374 38-50
GTIN	4047109024847
Classe articolo	24I

**Descrizione****Nota:**

Uso possibile solo in abbinamento con ponte d'appoggio variabile n. art. 238372.

Sporgenza totale L<sub>1</sub>: 81 mm

Codice ISO Inserto: TOHX 06T1..

Set di viti per inserti: 239653 6IP1

Adattatore variabile: 238372 38; 50

**Descrizione tecnica**

Codice ISO Inserto	TOHX 06T1..
Per misura M03	38 – 50
Set di viti per inserti	239653 6IP1
Sporgenza totale L <sub>1</sub>	81 mm
Adattatore variabile	238372 38; 50
Tipo di prodotto	Mandrino

**Accessori**

Set di viti di serraggio con impronta Torx Plus® 10 pezzi  
Trasmissione 6IP1

---

239653 6IP1