


**VNGA 160408, PT600M, Campo di impiego: GG****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	255857 GG
GTIN	4960664546688
Classe articolo	25F

Descrizione**Esecuzione:**Inserti in ceramica con rivestimento **MEGACOAT**.

Tipo: PT600M

Smusso: T02025

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 2,5 mmAvanzamento f : 0,15 - 0,4 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 150 - 550 m/min**Descrizione tecnica**

Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm
Avanzamento f	0,15 - 0,4 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,8 mm
Campo di applicazione	GG
Condizione di taglio	continuo
Condizione di taglio	leggermente interrotto

Condizione di taglio	fortemente interrotto
Smusso	T02025
Velocità di taglio v_c applicazione principale	150 - 550 m/min
Tipo	PT600M
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	Ceramica
Codice ISO Inserto	VNGA 160408
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Attributo del nome del prodotto	PT600M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura