

**TNGA 160404, PT600M, Campo di impiego: GG****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	255842 GG
GTIN	4960664546350
Classe articolo	25F

Descrizione**Esecuzione:**

Inserti in ceramica con rivestimento **MEGACOAT**.

Tipo: PT600M

Smusso: T02025

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 2,5 mm

Avanzamento f : 0,15 - 0,4 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 150 - 550 m/min

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,15 - 0,4 mm/gir,
Condizione di taglio	continuo
Smusso	T02025
Campo di applicazione	GG
Raggio di curvatura	0,4 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	150 - 550 m/min
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm

Tipo	PT600M
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	Ceramica
Codice ISO Inserto	TNGA 160404
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Attributo del nome del prodotto	PT600M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura