

 **KOMET****Cartuccia 90° KOMET® per M03Speed Spinta, Per M03 dimensione: 62-82****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	238374 62-82
GTIN	4047109024922
Classe articolo	24I

**Descrizione****Nota:**

Usò possibile solo in abbinamento con ponte d'appoggio variabile n. art. 238372.

Sporgenza totale L<sub>1</sub>: 103 mm

Codice ISO Inserto: TOHX 0902..

Set di viti per inserti: 239653 8IP4

Adattatore variabile: 238372 62; 82

**Descrizione tecnica**

Codice ISO Inserto	TOHX 0902..
Per misura M03	62 – 82
Set di viti per inserti	239653 8IP4
Sporgenza totale L <sub>1</sub>	103 mm
Adattatore variabile	238372 62; 82
Tipo di prodotto	Mandrino

**Accessori**

Set di viti di serraggio con impronta Torx Plus® 10 pezzi  
Trasmissione 8IP4

---

239653 8IP4