

 **KOMET****Attacco KOMET®, HSK-A 63, ABS® Ø d: 40mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	239020 40
GTIN	4047109038820
Classe articolo	29W

Descrizione**Esecuzione:**

- **Equilibratura Q 6,3 a 10.000 g/min.**
- **Con passaggio interno del lubrorefrigerante.**

Norma:**DIN 69893****Nota:**

Altri adattatori con attacchi ABS® su richiesta.

Descrizione tecnica

Ø Codolo ABS® D _s	40 mm
Sporgenza totale A	60 mm
Lunghezza sporgenza L ₁	34 mm
Adattatore	HSK-A 63
Codolo	ABS
Norma attacco	DIN 69893
Passaggio interno per LR	sì
Ø Esterno d ₁	63 mm
Tipo di prodotto	Attacco ABS

