

 KOMET**Attacco KOMET®, HSK-A 63, ABS® Ø d: 50mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 239020 50 |
| GTIN | 4047109003538 |
| Classe articolo | 29W |

Descrizione**Esecuzione:**

- **Equilibratura Q 6,3 a 10.000 g/min.**
- **Con passaggio interno del lubrorefrigerante.**

Norma:**DIN 69893****Nota:**

Altri adattatori con attacchi ABS® su richiesta.

Descrizione tecnica

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Lunghezza sporgenza L ₁ | 44 mm |
| Ø Codolo ABS® D _s | 50 mm |
| Sporgenza totale A | 70 mm |
| Adattatore | HSK-A 63 |
| Codolo | ABS |
| Norma attacco | DIN 69893 |
| Passaggio interno per LR | sì |
| Ø Esterno d ₁ | 63 mm |
| Tipo di prodotto | Attacco ABS |

