

Garant

**Portainseriti con bloccaggio a leva, destro, Dim. codolo / Misura inserto:
25/16mm**



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250018 25/16
GTIN	4045197654311
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Misura inserto	16 mm
Ampiezza funzionale L ₄	32 mm
Sottopiacchetta	259031 35
Vite per leva	259018 11
Set di molle	259044 6
Set spine elastiche	259047 4
Lunghezza della testina L ₁	33 mm
Leva	259015 12
Dimensione codolo	25 mm
Inserto adatto	CN.. 1606..
Codice ISO portautensile	PCLNR/L 2525M16
Lunghezza complessiva L	150 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	no

Scheda tecnica

Angolo di regolazione κ	95 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Set di spine elastiche 10 pezzi Modello 4	259047 4
Set di molle 10 pezzi Modello 6	259044 6
Vite per leva Modello 11	259018 11
Leva Modello 12	259015 12
Sottoplacchetta Modello 35	259031 35