

Garant
Portainseriti eco, corto, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto: 16/12 mm


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250013 16/12
GTIN	4045197649805
Classe articolo	21U

Descrizione

Esecuzione:

Con adduzione interna del lubrorefrigerante verso il tagliente. Grazie al raffreddamento mediante gli ugelli di precisione viene ridotto in modo mirato ed efficiente il carico termico, in quanto il getto del refrigerante viene allineato in modo ottimale tra truciolo e tagliente. Per una maggiore produttività, una durata elevata e una notevole sicurezza dei processi.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante possibile solo in abbinamento agli attacchi GARANT eco-System n. art. 319001 – 319886 o con lunghezza codolo < 125 mm in più n. art. 317900.

Passaggio interno per LR: sì

Codice ISO portautensile: PCLNR/L 1620X12

Inserto adatto: CN.. 1204..

Ampiezza funzionale L₄: 25 mm

Lunghezza della testina L₁: 34 mm

Lunghezza complessiva L: 81 mm

Sottoplacchetta: 259031 11

Descrizione tecnica

Vite per leva	259018 2
Inserto adatto	CN.. 1204..
Spina elastica	259046 1
Ampiezza funzionale L ₄	25 mm
Codice ISO portautensile	PCLNR/L 1620X12

Leva	259015 3
Misura inserto	12 mm
Lunghezza della testina L ₁	34 mm
Dim. codolo	16 mm
Sottopiacchetta	259031 11
Lunghezza complessiva L	81 mm
Tipo di impiego	sinistro
Norma	DIN ISO 5610
Passaggio interno per LR	sì
Angolo di regolazione κ	95 grado
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Vite della leva Modello 2	259018 2
Sottopiacchetta Modello 11	259031 11
Spina elastica Modello 1	259046 1
Leva Modello 3	259015 3