

**Garant****Portainseri con doppio bloccaggio a staffa, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto: 20/12mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250017 20/12
GTIN	4045197649898
Classe articolo	21T

**Descrizione tecnica**

Misura inserto	12 mm
Staffa, vite, molla	259035 2
Vite per sottoplacchetta	259025 10
Codice ISO portautensile	DCLNR/L 2020K12
Dimensione codolo	20 mm
Inserto adatto	CN.. 1204..
Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>	25 mm
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	30 mm
Sottoplacchetta	259031 2
Lunghezza complessiva L	125 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	95 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)

## Scheda tecnica

Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

### Accessori

Unità staffe Modello 2	259035 2
Sottoplacchetta Modello 2	259031 2
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX20	674248 TX20
Vite per sottoplacchetta Modello 10	259025 10
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500