



## Lampada per posto di lavoro a LED Planonlight, Potenza assorbita: 10W



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	081350 10
GTIN	2050001688903
Classe articolo	04E

### Descrizione

#### Esecuzione:

**Rivoluzionaria lampada per posto di lavoro** con nuovissima tecnologia LED. **Intensità luminosa quasi raddoppiata** rispetto agli esistenti sistemi di illuminazione con **massima nitidezza di profilo e contrasto**.

Grazie all'**altezza d'ingombro minima di 28 mm**, il LED PLANONLIGHT è utilizzabile in quasi ogni posto di lavoro senza occupare tanto spazio.

- **Massima intensità luminosa su tutta la superficie.**
- **Elevata luminosità con qualità di luce diurna, tuttavia priva di sfarfallii e riflessi e di effetti stroboscopici.**
- **Regolabile in continuo (trasformatore non in dotazione).**
- **Impermeabile (IP68) anche contro emulsioni aggressive (IP69K).**
- **Massima semplicità di pulizia – superficie liscia e bassa temperatura superficiale (max. 10 °C al di sopra della temperatura ambiente).**
- **Assolutamente esente da manutenzione.**
- **Certificata secondo gli standard UL – per l'impiego universale.**
- **Semplicità di allestimento successivo grazie al montaggio da parte dell'utilizzatore.**
- **Collegamento diretto tramite connettore meccanico M12 o mediante il cavo di collegamento fornito in dotazione**

#### Funzione:

IP69K: protezione contro la penetrazione di acqua sotto pressione (impermeabile all'acqua sotto pressione) e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa da contatto.

**Nota:**

**Tensione di esercizio 24 V DC – l'allacciamento diretto alla tensione di rete (230 V/50 Hz) danneggia la lampada!**

Allacciamento alla tensione di rete tramite trasformatore n. art. 081375.

## Descrizione tecnica

Peso	1200 g
Lampadine	Modulo LED
Corrente di illuminazione	750 lm
Angolo di irradiazione fisso	120 grado
Potenza assorbita	10 W
Campo temperatura	-20 - 55 °C
Altezza complessiva	28 mm
Temperatura cromatica	6500 K
Tensione nominale	230 V
Alimentazione	Alimentazione di rete
Larghezza complessiva	97 mm
Zona ATEX	Nessuna
Lunghezza complessiva	241 mm
Grado di protezione IP	IP 69K
Denominazione originale prodotto	20290
Tipo di prodotto	Lampada per macchine

## Accessori

Trasformatore dimmerabile 230 V / 24 V 100 W	081376
Trasformatore per LED PLANONLIGHT 24 V / 100 W	081375
Supporto per LED PLANONLIGHT con giunto sferico	081380

