

Garant

Portainseriti con bloccaggio a leva, destro, Dim. codolo / Misura inserto: 32/16mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250018 32/16
GTIN	4045197649973
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Dimensione codolo	32 mm
Ampiezza funzionale L ₄	40 mm
Leva	259015 12
Misura inserto	16 mm
Lunghezza della testina L ₁	40 mm
Vite per leva	259018 11
Set di molle	259044 6
Sottoplacchetta	259031 35
Set spine elastiche	259047 4
Codice ISO portautensile	PCLNR/L 3232P16
Inserto adatto	CN.. 1606..
Lunghezza complessiva L	170 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	no

Scheda tecnica

Angolo di regolazione κ	95 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Leva Modello 12	259015 12
Vite per leva Modello 11	259018 11
Set di molle 10 pezzi Modello 6	259044 6
Set di spine elastiche 10 pezzi Modello 4	259047 4
Sottoplacchetta Modello 35	259031 35