

Garant
Portainseri eco-QT, destro, Dim. codolo / Misura inserto: 20/12mm


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250010 20/12
GTIN	4045197648334
Classe articolo	21U

Descrizione

Esecuzione:

Con adduzione interna del lubrorefrigerante verso il tagliente. Grazie al raffreddamento mediante gli ugelli di precisione viene ridotto in modo mirato ed efficiente il carico termico, in quanto il getto del refrigerante viene allineato in modo ottimale tra truciolo e tagliente. Per una maggiore produttività, una durata elevata e una notevole sicurezza dei processi.

Unite i vantaggi di Garant eco e della sostituzione degli inserti senza utensili.

Allentare l'arresto tramite pulsante – sostituire il tagliente – premere il bloccaggio della staffa.

Ridurre in modo semplice e pratico i tempi accessori.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante possibile solo in abbinamento agli attacchi GARANT eco-System n. art. 319001 – 319886 o con lunghezza codolo < 125 mm in più n. art. 317900.

Passaggio interno per LR: sì

Codice ISO portautensile: DCLNR/L 2025X12

Inserto adatto: CN.. 1204..

Ampiezza funzionale L₄: 32 mm

Lunghezza della testina L₁: 32 mm

Lunghezza complessiva L: 91 mm

Sottoplacchetta: 259031 11

Descrizione tecnica

Vite per sottoplacchetta	259025 1
--------------------------	----------

Staffa	259038 7
Misura inserto	12 mm
Ampiezza funzionale L ₄	32 mm
Sottoplacchetta	259031 11
Lunghezza della testina L ₁	32 mm
Codice ISO portautensile	DCLNR/L 2025X12
Inserto adatto	CN.. 1204..
Dimensione codolo	20 mm
Lunghezza complessiva L	91 mm
Serie	Eco
Tipo di impiego	destro
Norma	DIN ISO 5610
Passaggio interno per LR	sì
Angolo di regolazione κ	95 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Sottoplacchetta Modello 11	259031 11
Vite per sottoplacchetta	259167
Vite per sottoplacchetta Modello 1	259025 1
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm	659906 500
Staffa di fissaggio Modello 11	259038 11
Staffa di fissaggio	259351
Staffa di fissaggio	259531
Staffa di fissaggio Modello 7	259038 7

Sottoplacchetta	259214
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15