

Garant
Portainseri eco-QT, destro, Dim. codolo / Misura inserto: 25/12mm


Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 250010 25/12 |
| GTIN | 4045197648341 |
| Classe articolo | 21U |

Descrizione

Esecuzione:

Con adduzione interna del lubrorefrigerante verso il tagliente. Grazie al raffreddamento mediante gli ugelli di precisione viene ridotto in modo mirato ed efficiente il carico termico, in quanto il getto del refrigerante viene allineato in modo ottimale tra truciolo e tagliente. Per una maggiore produttività, una durata elevata e una notevole sicurezza dei processi.

Unite i vantaggi di Garant eco e della sostituzione degli inserti senza utensili.

Allentare l'arresto tramite pulsante – sostituire il tagliente – premere il bloccaggio della staffa.

Ridurre in modo semplice e pratico i tempi accessori.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante possibile solo in abbinamento agli attacchi GARANT eco-System n. art. 319001 – 319886 o con lunghezza codolo < 125 mm in più n. art. 317900.

Passaggio interno per LR: sì

Codice ISO portautensile: DCLNR/L 2525X12

Inserto adatto: CN.. 1204..

Ampiezza funzionale L₄: 32 mm

Lunghezza della testina L₁: 32 mm

Lunghezza complessiva L: 103,5 mm

Sottopiacchetta: 259031 11

Descrizione tecnica

| | |
|--|-------|
| Lunghezza della testina L ₁ | 32 mm |
|--|-------|

| | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Inserto adatto | CN.. 1204.. |
| Vite per sottoplacchetta | 259025 1 |
| Dimensione codolo | 25 mm |
| Codice ISO portautensile | DCLNR/L 2525X12 |
| Staffa | 259038 7 |
| Misura inserto | 12 mm |
| Sottoplacchetta | 259031 11 |
| Ampiezza funzionale L ₄ | 32 mm |
| Lunghezza complessiva L | 103,5 mm |
| Serie | Eco |
| Tipo di impiego | destro |
| Norma | DIN ISO 5610 |
| Passaggio interno per LR | sì |
| Angolo di regolazione κ | 95 grado |
| Applicazione | Tornitura in piano (sfacciatura) |
| Applicazione | Tornitura cilindrica esterna |
| Tipo di prodotto | Portainseriti con bloccaggio a staffa |

Accessori

| | |
|--|------------|
| Staffa di fissaggio Modello 7 | 259038 7 |
| Vite per sottoplacchetta Modello 1 | 259025 1 |
| Staffa di fissaggio | 259351 |
| Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm | 659906 500 |
| Vite per sottoplacchetta | 259167 |
| Staffa di fissaggio Modello 11 | 259038 11 |
| Sottoplacchetta | 259214 |
| Staffa di fissaggio | 259531 |

Sottoplacchetta Modello 11

259031 11

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta
Torx® TX15

674248 TX15