



## Apparecchio per la pulizia a ultrasuoni Elmasonic Easy, Modello: 30

### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	082003 30
GTIN	4250004100725
Classe articolo	04S

### Descrizione

#### Esecuzione:

Per rimuovere oli, grassi, abrasivi e lucidanti, residui di colore, fondenti, strati di ossido, cokefazioni, scorie su quasi tutte le superfici anche in punti difficilmente accessibili, garantendo la massima protezione dell'oggetto da pulire. Utilizzare specifici detergenti ad alta efficienza a seconda del tipo di sporcizia e di sostanza attiva presenti. La parte da pulire deve essere completamente immersa nel liquido pulente.

Prestazioni elevate e facilità di utilizzo per i principianti: sono queste le qualità che contraddistinguono gli apparecchi per la pulizia a ultrasuoni della serie Elmasonic Easy.

- **2 modalità a ultrasuoni.**
- **Temperatura impostabile a intervalli di 5 °C.**
- **Selettore elettronico e visualizzazione a LED di tutti gli stati di esercizio.**
- **Feedback acustico e visivo sullo stato di esercizio.**
- **Vaschetta in acciaio legato trafilato.**

#### Funzione:

IP20: protezione contro la penetrazione di corpi estranei con  $\varnothing < 12$  mm; tuttavia, si consiglia di evitare il contatto. Nessuna protezione dall'acqua.

#### Fornitura:

Senza cestello.

#### Nota:

Ulteriori misure ed esecuzioni su richiesta. Il cestello adatto è disponibile ai n. art. 082101 (Elmasonic Select, Elmasonic Xtra ed Elmasonic Easy Dim. 3 – 30), 082102 Dim. 1 (Elmasonic Easy) e 082103 (Elmasonic xtra ST). I detergenti per la pulizia a ultrasuoni e gli agenti anticorrosivi si trovano ai n. art. 088015 – n. art. 088019.

### Descrizione tecnica

Lunghezza vaschetta di pulizia.	475 mm
Alimentazione	Alimentazione di rete

## Scheda tecnica

Volume di lavoro consigliato	22 l
Larghezza degli strumenti	375 mm
Volume	27,5 l
Capacità di riscaldamento	1200 W
Grado di protezione IP	IP 20
Lunghezza degli strumenti	575 mm
Larghezza cestello	255 mm
Peso	11 kg
Tensione nominale	220 - 240 V
Altezza vaschetta di pulizia	195 mm
Lunghezza cestello	450 mm
Larghezza vaschetta di pulizia	270 mm
Potenza assorbita	300 W
Altezza degli strumenti	330 mm
Denominazione originale prodotto	Elmasonic Easy 30L
Tipo di prodotto	Apparecchio per la pulizia a ultrasuoni