

Garant

**Portainseriti con bloccaggio a leva, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto:
16/09mm**



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250019 16/09
GTIN	4045197654328
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Vite per leva	259018 6
Lunghezza della testina L ₁	25 mm
Sottopiacchetta	259031 27
Set spine elastiche	259047 3
Codice ISO portautensile	PCLNR/L 1616H09
Ampiezza funzionale L ₄	20 mm
Dimensione codolo	16 mm
Misura inserto	9 mm
Set di molle	259044 5
Leva	259015 9
Inserto adatto	CN.. 09T3..
Lunghezza complessiva L	100 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	no

Scheda tecnica

Angolo di regolazione κ	95 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Set di molle 10 pezzi Modello 5	259044 5
Leva Modello 9	259015 9
Vite per leva Modello 6	259018 6
Sottoplacchetta Modello 27	259031 27
Set di spine elastiche 10 pezzi Modello 3	259047 3