

**Garant**
**Portainseri QuickTurn, destro, Dim. codolo / Misura inserto: 20/12mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250014 20/12
GTIN	4045197649836
Classe articolo	21U

**Descrizione**
**Uso:**

Sostituzione degli inserti senza chiavi. **Allentare l'arresto tramite pulsante – sostituire il tagliente – premere il bloccaggio della staffa.**

Ridurre in modo semplice e pratico i tempi accessori.

Passaggio interno per LR: no

Codice ISO portautensile: DCLNR/L 2025K12

Inserto adatto: CN.. 1204..

Ampiezza funzionale L<sub>4</sub>: 32 mm

Lunghezza della testina L<sub>1</sub>: 32 mm

Lunghezza complessiva L: 125 mm

Sottoplacchetta: 259031 3

**Descrizione tecnica**

Inserto adatto	CN.. 1204..
Codice ISO portautensile	DCLNR/L 2025K12
Dimensione codolo	20 mm
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	32 mm
Misura inserto	12 mm
Sottoplacchetta	259031 3
Staffa	259038 7

Vite per sottoplacchetta	259025 4
Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>	32 mm
Lunghezza complessiva L	125 mm
Serie	QuickTurn
Tipo di impiego	destro
Norma	DIN ISO 5610
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	95 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

## Accessori

Staffa di fissaggio	259351
Sottoplacchetta	259201
Vite per sottoplacchetta Modello 4	259025 4
Vite per sottoplacchetta	259171
Sottoplacchetta Modello 3	259031 3
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Staffa di fissaggio Modello 7	259038 7
Staffa di fissaggio	259531
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm	659906 500
Staffa di fissaggio Modello 11	259038 11