

Garant**Portainseriti eco-QT, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto: 25/12mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250011 25/12
GTIN	4045197648365
Classe articolo	21U

Descrizione

Esecuzione:

Con adduzione interna del lubrorefrigerante verso il tagliente. Grazie al raffreddamento mediante gli ugelli di precisione viene ridotto in modo mirato ed efficiente il carico termico, in quanto il getto del refrigerante viene allineato in modo ottimale tra truciolo e tagliente. Per una maggiore produttività, una durata elevata e una notevole sicurezza dei processi.

Unite i vantaggi di Garant eco e della sostituzione degli inserti senza chiavi.

Allentare l'arresto tramite pulsante – sostituire il tagliente – premere il bloccaggio della staffa.

Ridurre in modo semplice e pratico i tempi accessori.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante possibile solo in abbinamento agli attacchi GARANT eco-System n. art. 319001 – 319886 o con lunghezza codolo < 125 mm in più n. art. 317900.

Passaggio interno per LR: sì

Codice ISO portautensile: DCLNR/L 2525X12

Inserto adatto: CN.. 1204..

Ampiezza funzionale L₄: 32 mm

Lunghezza della testina L₁: 32 mm

Lunghezza complessiva L: 103,5 mm

Sottoplacchetta: 259031 11

Descrizione tecnica

Vite per sottoplacchetta	259025 1
--------------------------	----------

Lunghezza della testina L ₁	32 mm
Sottoplacchetta	259031 11
Insero adatto	CN.. 1204..
Ampiezza funzionale L ₄	32 mm
Staffa	259038 7
Misura inserto	12 mm
Codice ISO portautensile	DCLNR/L 2525X12
Dimensione codolo	25 mm
Lunghezza complessiva L	103,5 mm
Serie	Eco
Tipo di impiego	sinistro
Norma	DIN ISO 5610
Passaggio interno per LR	sì
Angolo di regolazione κ	95 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseri con bloccaggio a staffa

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm	659906 500