

**Garant**

**Portainseriti con bloccaggio a leva, destro, Dim. codolo / Misura inserto:  
20/09mm**



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250018 20/09
GTIN	4045197649928
Classe articolo	21T

### Descrizione tecnica

Set di molle	259044 5
Codice ISO portautensile	PCLNR/L 2020K09
Misura inserto	9 mm
Inserto adatto	CN.. 09T3..
Vite per leva	259018 6
Set spine elastiche	259047 3
Sottoplacchetta	259031 27
Leva	259015 9
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	28 mm
Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>	25 mm
Dimensione codolo	20 mm
Lunghezza complessiva L	125 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	no

## Scheda tecnica

Angolo di regolazione κ	95 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

### Accessori

Set di spine elastiche 10 pezzi Modello 3	259047 3
Vite per leva Modello 6	259018 6
Leva Modello 9	259015 9
Set di molle 10 pezzi Modello 5	259044 5
Sottoplacchetta Modello 27	259031 27