

**Garant**

**Portainseriti con bloccaggio a leva, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto:  
25/09mm**



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250019 25/09
GTIN	4045197654335
Classe articolo	21T

### Descrizione tecnica

Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	33 mm
Set spine elastiche	259047 3
Dimensione codolo	25 mm
Inserto adatto	CN.. 09T3..
Codice ISO portautensile	PCLNR/L 2525M09
Set di molle	259044 5
Sottopiacchetta	259031 27
Vite per leva	259018 6
Misura inserto	9 mm
Leva	259015 9
Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>	32 mm
Lunghezza complessiva L	150 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	no

## Scheda tecnica

Angolo di regolazione κ	95 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

### Accessori

Set di spine elastiche 10 pezzi Modello 3	259047 3
Set di molle 10 pezzi Modello 5	259044 5
Vite per leva Modello 6	259018 6
Sottoplacchetta Modello 27	259031 27
Leva Modello 9	259015 9