

Garant

Portainseri con bloccaggio a leva, destro, Dim. codolo / Misura inserto: 25/09mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250018 25/09
GTIN	4045197649935
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Misura inserto	9 mm
Sottopiacchetta	259031 27
Ampiezza funzionale L ₄	32 mm
Vite per leva	259018 6
Set di molle	259044 5
Set spine elastiche	259047 3
Leva	259015 9
Lunghezza della testina L ₁	33 mm
Dimensione codolo	25 mm
Inserto adatto	CN.. 09T3..
Codice ISO portautensile	PCLNR/L 2525M09
Lunghezza complessiva L	150 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	no

Scheda tecnica

Angolo di regolazione κ	95 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Sottoplacchetta Modello 27	259031 27
Vite per leva Modello 6	259018 6
Leva Modello 9	259015 9
Set di spine elastiche 10 pezzi Modello 3	259047 3
Set di molle 10 pezzi Modello 5	259044 5