



Punta a inserti KOMET KUB Quatron® Codolo ABS®, 4×D, Ø DC m7: 36mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	235507 36
GTIN	4047109098527
Classe articolo	24P

Descrizione

Uso:

Con inserti n. art. 236520 – 236576.

Nota:

Impiego solo con macchine **stabili**.

Foratura fuori asse fino a $V_{max} = 0,25$ mm, per es. con il dispositivo di regolazione a eccentrico n. art. da 239010 a 239012.

Massimo raggiungibile con modulazione $\varnothing = D + 0,5$ mm.

Altre dimensioni disponibili su richiesta.

Descrizione tecnica

Numero taglienti Z	1
Codice ISO Inserto	SOEX 120508 44-...
Ø Codolo ABS® D _s	63 mm
Set di viti per inserti	239652 20IP (6,3 Nm)
Lunghezza utile L ₁	144 mm
Serie	KUB Quatron®
Ø Nominale D	36
Lunghezza complessiva L	222 mm
Sporgenza totale L _A	184 mm
Profondità di foratura per punta a inserti fino a	4×D

Codolo	ABS
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Punta a inserti

Accessori

Set di viti di serraggio con impronta Torx Plus® 10 pezzi Trasmissione 20IP	239652 20IP
Lama da 8 mm, con magnetecon attacco portabit da 1/4 pollici Lunghezza complessiva 50 mm	659874 50
Giraviti dinamometricocon scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 1600 cNm	659906 1600
Giraviti dinamometricocon scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 1600 cNm	659957 1600