

**Garant**

**Portainseriti con bloccaggio a leva, destro, Dim. codolo / Misura inserto:  
16/12mm**



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250018 16/12
GTIN	4045197649942
Classe articolo	21T

### Descrizione tecnica

Leva	259015 2
Codice ISO portautensile	PCLNR/L 1616H12
Misura inserto	12 mm
Dimensione codolo	16 mm
Sottopiacchetta	259031 2
Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>	20 mm
Set di molle	259044 2
Vite per leva	259018 8
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	25 mm
Set spine elastiche	259047 2
Inserto adatto	CN.. 1204..
Lunghezza complessiva L	100 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	no

## Scheda tecnica

Angolo di regolazione κ	95 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

### Accessori

Leva Modello 2	259015 2
Vite per leva Modello 8	259018 8
Set di molle 10 pezzi Modello 2	259044 2
Sottoplacchetta Modello 2	259031 2
Set di spine elastiche 10 pezzi Modello 2	259047 2