

Garant

Portainseriti con doppio bloccaggio a staffa, destro, Dim. codolo / Misura inserto: 20/12mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250016 20/12
GTIN	4045197649874
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Dimensione codolo	20 mm
Lunghezza della testina L ₁	30 mm
Ampiezza funzionale L ₄	25 mm
Codice ISO portautensile	DCLNR/L 2020K12
Staffa, vite, molla	259035 2
Inserto adatto	CN.. 1204..
Vite per sottoplacchetta	259025 10
Misura inserto	12 mm
Sottoplacchetta	259031 2
Lunghezza complessiva L	125 mm
Serie	QuickTurn
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	95 grado

Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseri con bloccaggio a staffa

Accessori

Vite per sottoplacchetta Modello 10	259025 10
Sottoplacchetta Modello 2	259031 2
Unità staffe Modello 2	259035 2
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX20	674248 TX20
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500