



## Punta a inserti KOMET KUB Quatron® Codolo ABS®, 4xD, Ø DC m7: 28mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	235507 28
GTIN	4047109091221
Classe articolo	24P

### Descrizione

#### Uso:

Con inserti n. art. 236520 – 236576.

#### Nota:

Impiego solo con macchine **stabili**.

**Foratura fuori asse fino a  $V_{max} = 0,25$  mm**, per es. con il dispositivo di regolazione a eccentrico n. art. da 239010 a 239012.

Massimo raggiungibile con modulazione  $\varnothing = D + 0,5$  mm.

Altre dimensioni disponibili su richiesta.

### Descrizione tecnica

Numero taglienti Z	1
Lunghezza utile $L_1$	112 mm
Ø Codolo ABS® $D_s$	50 mm
Set di viti per inserti	239652 15IP1 (2,8 Nm)
Codice ISO Inserto	SOEX 090408 32-...
Serie	KUB Quatron®
Ø Nominale D	28
Lunghezza complessiva L	178 mm
Sporgenza totale $L_A$	147 mm
Profondità di foratura per punta a inserti fino a	4xD

Codolo	ABS
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Punta a inserti

---

## Accessori

Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 2,8 Nm	211750 2,8
Set di viti di serraggio con impronta Torx Plus® 10 pezzi Trasmissione 15IP1	239652 15IP1